

VARIOfit Tischwagen

Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 605 x 410
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell in
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 202949



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Tischwagen

für Euronorm-Behälter

Tischwagen





- Traglast 250 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 605 x 410 mm
- Etage(n) aus Holz
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	Euronorm	ja
Traglast	250 kg	Aufbauten	keine
Ladeflächenlänge	605 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	410 mm	klappbar	nein

Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	TPE
Material Etage(n)	Holz	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	gerade	Radanordnung	rechteckig
Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung	Farbe	enzianblau // RAL5010
Höhe	600 mm	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	18,45 kg

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße