

VARIOfit Plattformwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1225 x 800 mm, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit Vollgummi-Bereifung

Artikelnummer: 504775



VARIOfit

12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Plattformwagen

mit Schiebebügel

Plattformwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1225 x 800 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Plattform wasserfest
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	1000 kg	Radlager	Kugellager

Ladeflächenlänge	1225 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite	800 mm	Bereifung	Vollgummi
Material Plattform	Siebdruckplatte	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Oberfläche Plattform	rutschsicher	Durchmesser Rad	200 mm
Plattform Ausführung	wasserfest	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Oberfläche	pulverbeschichtet
nestbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Garantie	12 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	43 kg
Euronorm	nein		

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg