

Gipskarton- dübel GKD & GKDZ

Vorteile



GKD aus Nylon (glasfaserverstärkt)



GKDZ aus Zinkdruckguss

- Geeignet für die Befestigung in Gipskartonplatten
- Schnelle Montage (ohne Vorbohren) von leichten Lasten
- Zu verwenden mit Spanplatten- oder Holzschrauben; GKDZ auch mit metrischen Schrauben M4
- Wenn die Schraube länger als der Dübel (GKD oder GKDZ) ist, schraubt sie sich einfach durch die Dübelspitze

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet



- Gipskartonplatten


Bedingt geeignet

- Gipsfaserplatten



Zulassungen und Zertifikate



Montage GKD



Montage GKDZ





GKD ohne Schraube, Dübelantrieb: PH 2

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	h_p [mm]	$d_{s \text{ min-max}}$ [mm]	$L_s \geq$ [mm]	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
GKD	9GKD	35	9 - 12,5	3 - 4,5	$22 + t_{\text{fix}}$		50	2.400



GKD mit Schraube 4,0 x 40, Dübelantrieb: PH 2

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	h_p [mm]	$d_s \times L_s$ [mm]	$t_{\text{fix}} \leq$ [mm]	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
GKD PZ	9GKDPZ	35	9 - 12,5	4,0 x 40	18		50	2.400



GKDZ ohne Schraube, Dübelantrieb: PH 2 / PZ 2

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	$h_{p \text{ min}}$ [mm]	$d_{s \text{ min-max}}$ [mm]	$L_s \geq$ [mm]	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
GKDZ 37*	937GKDZ	37	9	4,5	$19 + t_{\text{fix}}$		100	2.700
GKDZ 37	937GKDZ50	37	9	4,5	$19 + t_{\text{fix}}$		50	2.400

* Großpack, (ohne Fensterschachtel)



GKDZ mit Schraube 4,5 x 35, Dübelantrieb: PH 2 / PZ 2

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	$h_{p \text{ min}}$ [mm]	$d_s \times L_s$ [mm]	$t_{\text{fix}} \leq$ [mm]	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
GKDZ 37 PZ	937GKDZPZ50	37	9	4,5 x 35	16		50	2.400



Blister GKD ohne Schraube

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	h_p [mm]	$d_{s \text{ min-max}}$ [mm]	L_s [mm]	€ / Blister	[Stück]	[Blister]
GKD	5GKD10	35	9 - 12,5	3 - 4,5	$22 + t_{\text{fix}}$		10	10



Blister GKD mit Schraube

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	h_p [mm]	$d_s \times L_s$ [mm]	Schraubentyp	€ / Blister	[Stück]	[Blister]
GKD PZ	5GKDPZ6	35	9 - 12,5	4,0 x 40			6	10



Blister GKDZ ohne Schraube

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	$h_{p \text{ min}}$ [mm]	$d_{s \text{ min-max}}$ [mm]	L_s [mm]	€ / Blister	[Stück]	[Blister]
GKDZ 37	537GKDZ10	37	9	4,5	$19 + t_{\text{fix}}$		10	10



Blister GKDZ mit Schraube

Typ	Art.-Nr.	L_d [mm]	$h_{p \text{ min}}$ [mm]	$d_s \times L_s$ [mm]	Schraubentyp	€ / Blister	[Stück]	[Blister]
GKDZ 37 PZ	537GKDZSZ6	37	9	4,5 x 35			6	10

Tragfähigkeiten F_{empf}

Typ	Gipskarton $h_p = 12,5 \text{ mm}$	Gipskarton $h_p \geq 2 \times 12,5 \text{ mm}$
	F_{empf} [kN]	F_{empf} [kN]
GKD	0,07	-
GKDZ 37	0,08	0,16