









Ficha técnica

Rueda IB-BP 3-0011

Codigo				Tipo cojinete Eje					
3-0011	30	30	35x2	—	46x36	34x24	5	51	37




Características

Soporte embutido de chapa de acero hasta 3 mm de espesor.
Acabado cincado.
Soporte con rodamiento de bolas.
Fabricadas según normas europeas EN 12528.

Datos técnicos

Diámetro: 30 mm
Carga: 30 kg
Tipo de cojinete: Cojinete Liso
Ancho de Banda de rodadura: 35x2 mm
Medidas de placa superior: 46x36 mm
Distancia entre agujeros: 34x24 mm
Diámetro agujero sujeción platina: 5 mm
Altura total: 51 mm
Radio de giro: 37 mm

Archivos CAD



Rueda

BP (Polipropileno-Plastico)
Rueda de polipropileno gris
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

