

KOHLER®



TECHNIC 7500 TE C5 RCD

PORTABLE POWER

STROMERZEUGER Baureihe TECHNIC

PRODUKTVORZÜGE

Stromerzeuger mit 3 Jahren Garantie
Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
Anschlusschnittstelle mit
Betriebsstundenzähler
Elektrische Startanlage mit wartungsfreier
Batterie
Hohe Tankkapazität

GENERATOR SMART CARE ist eine
Bluetooth-Box, die auf allen tragbaren
Generatoren der Marke verwendet werden
kann.

TECHNOLOGIE EQUIPPED MIT EINEM
INNOVATIVEN APPLICATION Generator
Smart Care ist eine digitale Lösung, die
Zugang zu:

- Die Liste der Generatoren
- Die Wartungsfälligkeiten
- Eine Unterhaltsbeihilfe
- Die Karte der Reseller-Partner

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt
entspricht den neuen Umweltvorschriften in
Europa

Baureihe TECHNIC

Überlegene Kapazität und
Widerstandsfähigkeit für den täglichen
professionellen Einsatz.

TECHNIC 7500 TE C5 RCD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Baureihe	TECHNIC
Frequenz (Hz)	50 Hz
Max. Leistung (kW)	6,5
Max. Leistung LTP (kVA)	8,1
Nennspannung (V)	400
Phasenzahl	Dreiphasig
Kraftstoff	Benzin
Tank (L)	18
Verbr. 75% (L/h)	2,6
Autonomie 75% (h)	6,9
Garantierter Schallleistungspegel LwA dB(A)	99
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	83
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	69

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	CH440E_C5
Verteilung	O.H.V.
Start	Elektroanlasser
Ölschutz	Oui
Hubraum (cm ³)	429
Kapazität Öl inkl. Filter (l)	1,3

TECHNISCHE DATEN GENERATOR

Technologie	Ringe und Bürste
Regelung AVR	Nein
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN

1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A -
Überlastschutz + Betriebsstundenzähler

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	81
Breite (cm)	55,5
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	108,5

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	82
Breite (cm)	56,5
Höhe (cm)	60
Gewicht (lbs)	110,5
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	6
Palettenhöhe (cm)	193
Palettengewicht verpackt (kg)	673



KOHLER®

14 janv.. 24

TECHNIC 7500 TE C5 RCD - PORTABLE POWER – STROMERZEUGER TECHNIC

Nicht verbindliches Dokument - Im Rahmen der Qualitätsverbesserung seiner Erzeugnisse behält sich SDMO Industries das Recht vor, alle in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 – France – portable.kohlerpower.com



ZUBEHÖR GELIEFERT

Entleerungstrichter
Betriebs- und Wartungsanleitung
BodenbefestigungsfüÙe
Ergonomische Griffe
Wartungsfreie Batterie

OPTIONEN

STD-FR	Compliant to NF-C15-401
3499231004012	VERSO 10 T 40A - Manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines dreiphasigen Stromerzeugers an eine Hausnetz
3499231002575	RKB1HD - Transportkarren-Bausatz für PERFORM / PERFORM XL / TECHNIC 6500 - 7500T / DIESEL / WELDARC 200 - 220 ; Pannensichere Räder Ø 290 mm
3499231005057	RKS7 - Wartungssatz für PERFORM 4500 XL - 5500T XL - 6500 XL - 7500T XL / TECHNIC 6500 - 7500T inkl. Ölfflasche, Zündkerze, Kraftstofffilter und Luftfilter
RH1	RH1 - Schutzhülle für HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH; Maße: 82 x 58 x 50 Zentimeter
RPM	RPM - Steckdosensatz für alle Modelle: 2 Steckdosen 16A /230V , 1 Steckdose CEE17 16A/230V, 1 Steckdose 32A/230V, 1 Steckdose 16A/400V
RPQ	RPQ - 1m Erdspeiß, geliefert mit einem 2m 10mm ² Netzkabel
3499231000786	RLIFT2 - Zentraler Hebebügel für PERFORM 4500 XL- 6500 – 6500 XL / TECHNIC 6500 – 7500T