

Artikelnummer: 128372

Kurzbeschreibung: Materiaalstandaard, verrijdbaar, handmatig in hoogte verstelbaar 720 - 1070 mm, kantelbaar platform

Langbeschreibung: Materiaalstandaard, verrijdbaar, handmatig in hoogte verstelbaar, kantelbaar platform: Deze materiaalstandaard is verrijdbaar en handmatig in hoogte verstelbaar. Bovendien kan het platform van de materiaalstandaard gekanteld worden. Deze verrijdbare materiaalstandaard ondersteunt ergonomisch werken en ontlast uw wervelkolom tijdens zittende of staande activiteiten. De materiaalstandaard is geschikt voor het opbergen van kunststof bakken, bakken uit plaatstaal, manden van metaaldraad en dergelijke. De materiaalstandaard is handmatig in hoogte verstelbaar en kan naar keuze worden besteld met een hoogte van 510 tot 700 mm of 720 tot 1070 mm. Bovendien is de materiaalstandaard uitgerust met een platform van plaatstaal met een eenzijdige contactrand. Deze kan 15 graden en 30 graden gekanteld worden. Bovendien is de materiaalstandaard uitgerust met pneumatische daaldemping. De materiaalstandaard heeft vier zwenkwielen met TPE-banden. Twee van de zwenkwielen zijn uitgerust met remmen. Dankzij de mooi gelaste stalen constructie kan de materiaalstandaard lasten tot 150 kg dragen. Meer details: Traploze in de hoogte verstelbaar, naar keuze van 510 tot 700 mm of 720 tot 1070 mm Platform uit plaatstaal kantelbaar, met contactrand aan a'©a'©n zijde, kantelbaar van 15-° tot 30-°. Draaibaar en vastzetbaar Met pneumatische daaldemping 4 zwenkwielen, waarvan 2 met remmen TPE-banden, ø 75 mm Materiaal: Staal Draagvermogen: 150 kg Kleur: blauw (RAL 5007) Afmetingen: l 510 x b 410 mm Gewicht: 23 kg (510 â€“ 700 mm) of 26 kg (720 â€“ 1070 mm)

