

**Artikelnummer:** 138917

**Kurzbeschreibung:** Lekbak, polyetheen, inrijvakken, 255 l, met gegalvaniseerd rooster



**Langbeschreibung:** Lekbak, polyetheen, inrijvakken, 255 l, zonder/met gegalvaniseerd of PE-rooster: De polyethyleen carter die eronder gereden kan worden heeft een capaciteit van maximaal 255 liter. Het is verkrijgbaar zonder rooster, naar keuze met een PE- of een gegalvaniseerd rooster. De blauwe polyethyleen lekbak zorgt voor een veilige behandeling van olie, zuren, logen en andere gevaarlijke stoffen. Dankzij de robuuste constructie combineert hij een veilige standaard met een grote opvangcapaciteit. Er kan tot 255 liter vloeistof mee worden opgevangen. Het is verkrijgbaar in drie versies: zonder rooster, met gegalvaniseerd rooster of met een polyethyleen rooster. Afhankelijk van de uitvoering biedt de kuip, die gemakkelijk bereikbaar is met een vorkheftruck, plaats aan verschillende containers, ofwel een 200-liter trommel met kleine container (versie zonder rooster) of vier 200-liter vaten (versies met rooster). De lekbak is eenvoudig te reinigen, vloeistofdicht en zeer goed bestand tegen alle soorten vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water. Dankzij hun vlakke ontwerp is de opslag van vaten en kleine containers en de toegankelijkheid zeer comfortabel.

**Meer details:**

- Vloeistofdichte lekbak voor het opslaan van de vaten
- Voor de opslag van vloeistoffen van alle gevarenklassen die gevaarlijk zijn voor het water.
- Compacte, robuuste productie in het spuitgietproces
- executies:
  - Voor 200 liter vaten en kleine containers
  - Voor vier 200 l vaten met gegalvaniseerd rooster, gegalvaniseerd, voor vier 200 l vaten met gegalvaniseerd rooster, gegalvaniseerd
  - Voor vier vaten van 200 l met PE-rooster voor vier vaten van 200 l
- Zeer goed bestand tegen olie, zuren, logen, enz.
- Gemakkelijk schoon te maken
- Vlakke uitvoering
- Comfortabele opslag van vaten en kleine containers
- Dankzij de hoogwaardige constructie worden de krachten direct op de grond overgebracht.
- ingangsvakken voor vorkheftrucks voor veilig transport
- Materiaal: Polyethyleen
- Kleur: Blauw
- Opvangcapaciteit: 255 l.
- Afmetingen: B 1235 x D 1235 x D 1235 x H 275 / 300 mm.
- Draagvermogen: 950 kg

