

Artikelnummer: 155694

Kurzbeschreibung: High-performance ledzaklamp Projahn, 3 watt leds, lichtvermogen 120 lumen

Langbeschreibung: High-performance ledzaklamp Projahn, 3 watt leds, lichtvermogen 120 lumen: Projahn's high-performance LED zaklamp heeft een 3 Watt CREE XP-E LED. De Projahn high-performance LED zaklamp biedt een lichtopbrengst van 120 lumen. Deze krachtige LED zaklamp van Projahn kan op vele gebieden van het leven worden gebruikt. Met een lichtduur van 2,5 uur en een lichtopbrengst van 120 lumen bereikt de LED-hoogvermogenbrander een lichtbereik van 65 meter. De 3 Watt CREE witte XP-E LED weegt slechts 85 gram. De levensduur van de LED's van de krachtige zaklantaarn bedraagt ongeveer 30.000 uur en de LED's hebben ook een functionele garantie van 10 jaar. Bovendien is de LED-zaklamp waterdicht volgens IP54. Bijzonder vermeldenswaard is het schokbestendige, duurzame en robuuste vliegtuigaluminium. De schakelaar van de LED-zaklamp met hoog vermogen is eenvoudig te bedienen, zelfs als u handschoenen draagt. Via de schakelaar kunnen twee lichtrendementen worden geselecteerd en het licht is bijna wit, waardoor het ideaal is voor perfect werk.

Meer details:

- Verlichtingsarmatuur: 3 Watt CREE witte XP-E LED's met 3 Watt CREE
- Werkende tijd: 2.5 uren: 2.5 uren
- spatwaterdicht volgens IP54
- Lichtopbrengst: 120 Lumen
- assortiment koplampen: 65 m
- Materiaalbehuizing: aluminium, zwart geanodiseerd, geanodiseerd
- Materiaal reflector: aluminium
- Batterijen: 2 x AA (meegeleverd)
- LED-levensduur: ca. 30.000 uur
- Functiegarantie van de LED: 10 jaar
- afmetingen: 151 x 29 mm
- Gewicht: 85 g
- Alle waarden gemeten volgens de ANSI FL1-testmethode.

