



Art.-Nr.: 50038537
KD 02-5-SA
Leitungsdose



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom	4.000 mA

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker mit Schraubklemmen
Funktion	Spannungsversorgung
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	Metall
Polzahl	5 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

Leitungseigenschaften

Aderquerschnitt	0,75 mm ²
AWG	18

Mechanische Daten

Schlüsselweite	18 mm
Kabeldurchlass	4 ... 6 mm 5 ... 8 mm 6 ... 8 mm 6,5 ... 8,5 mm 8 ... 9 mm

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 85 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85369010
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker mit Schraubklemmen
Funktion	Spannungsversorgung

Art.-Nr.: 50038537 – KD 02-5-SA – Leitungsdose

Anschluss 1	
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff Griffkörper	Metall
Polzahl	5 -polig
Kodierung	B-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

