

Artikelnummer: 167179

Kurzbeschreibung: Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, bis 3 Lagen, 770x570x1040 mm

Langbeschreibung: Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425, bis 3 Lagen, 770x570x1040 mm: Die Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 nimmt bis zu 3 Lagen auf und ist dank Rollen mobil einsetzbar. Mit vielen Einstelloptionen eignet sich das Gerät für den professionellen Dauereinsatz. Mit der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425 verarbeiten Sie in nur einem Arbeitsschritt bis zu drei Lagen Kartonagen zu Polster- und Füllmaterialien. Es handelt sich dabei um ein leistungsstarkes Modell für den professionellen Verwendungsbereich. Mit seinen widerstandsfähigen Schneidwellen aus einem gehärteten Vollstahl und dem kraftvollen, effizienten Antriebskonzept ist das Gerät für den Dauerbetrieb ausgelegt. Zudem besitzt die Maschine praktische Lenkrollen mit Feststellbremse und eignet sich damit bestens für einen flexiblen, mobilen Einsatz. Zu den weiteren Vorzügen gehört das durchdachte Bedienkonzept mit robuster Folientastatur und LED-Anzeige. Über das Menü stellt der Anwender ein, welches Polstervolumen er benötigt, wie hoch die Einzugsgeschwindigkeit sein soll. Die Arbeitsbreite lässt sich stufenlos mithilfe einer Skala für das richtige Polstermaterial-Ma ss einstellen. Für eine hohe Anwendersicherheit sorgt der integrierte Not-Aus-Schalter. Ebenso ist eine Turbofunktion vorhanden, mit der Sie einen möglichen Materialstau schnell beheben. Weitere Details: Kraftvolles Antriebskonzept für Dauerbetrieb Hoher Wirkungsgrad, nachhaltiger Betrieb Eingabebreite: 425 mm Einfüll-/Einlasshöhe: 20 mm, für bis zu 3 Lagen Einzugsgeschwindigkeit und Polstervolumen flexibel einstellbar Arbeitsbreite stufenlos justierbar, mit Skala für Polstermaterial-Ma ss Robuste Folientastatur und LED-Anzeige für einfache Bedienung Mit Turbofunktion zur Behebung von Materialstau Not-Aus-Schalter Rollen mit Feststellbremse Material Schneidwellen: gehärteter Vollstahl Farbe: Grau Maße: B 770 x T 570 x H 1040 mm Gewicht: 160 kg Made in Germany



EAN/GTIN: 4026631062596