

# ATEN KN1132v KVM over-IP-Switch, 32 Ports, 1 Local ! remote Access Kat. 5 mit Virtueller Media

<b>Artikelnummer</b>	14.01.6892
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	KN1132V
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4719264645488



## 1-Local/1-Remote Access 32-Port Cat 5 KVM over IP Switch mit Virtual Media (1920 x 1200)

Die 4. Generation von ATENs KVM over IP Switches übertrifft die Erwartungen. Der KN1132V bietet eine überragende Videoqualität mit Full HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200, FIPS 140-2 mit Level 1 Sicherheitsstandards und virtuellen Medienübertragungen mit der doppelten Geschwindigkeit als normal. Die KN Serie bietet eine lokale Konsole und Remote over IP Zugriff, damit Anwender ihr gesamtes Datenzentrum über ein Netzwerk überwachen und darauf zugreifen können. Zusätzlich bieten sie out-of-band Zugriff mit externer Modemunterstützung für Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk ausgefallen ist.

Neue KN Serie Exklusiv:

- Hochwertige Sicherheit - unterstützt FIPS 140-2 Level 1 Sicherheitsstandards
- Extreme virtuelle Mediengeschwindigkeit - 2 x schnellere virtuelle Übertragungsgeschwindigkeit
- Erweiterter FPGA Grafikprozessor - mit einer Full HD Auflösung von 1920 x 1200

Hardware

- Hohe Portdichte - RJ-45-Buchsen für bis zu 16 Ports in einem 1U-Gehäuse
- Laptop-USB-Konsole (LUC) - Ein dedizierter USB-Port zum direkten Anschluss eines Laptops vereinfacht die Verwendung als Konsole
- Ein separater Bus für Remote KVM over IP Zugriff
- Zwei 10/100/1000 Mbps-Netzwerkkarten für redundanten LAN-Betrieb oder zwei IP-Adressen

- Blade-Server-Unterstützung
- Unterstützt PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) und serielle (RS-232) Verbindung
- Lokale Anschlussmöglichkeit für USB-Tastatur und -Maus
- Unterstützt zahlreiche Server-Plattformen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100-kompatible serielle Geräte
- Audio aktiviert
- DualStromversorgung

### Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM over IP-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x KN1132V KVM over IP Switch, 2x SA0142 Serielle Adapter (RJ45-F auf DB9-M; DTE auf DCE), 2x LIN2-418K-E12G Stromkabel 1x Montageset, 2x 0X12-0017-301G Lok-U-Plugs, 1x 0X12-0017-401G Lok-U-Plug Installationswerkzeug, 1x Fuß-Auflage-Set (4 Stk.), 1x Benutzeranleitung
Anzahl PCs	32
Unterstützte PC-Plattform	USB
Höhe	4.4 cm
Breite	41.21 cm
Tiefe	43.36 cm
Gewicht	5.54 kg
Verpackungshöhe	150 mm
Verpackungsbreite	520 mm
Verpackungstiefe	590 mm
Paketgewicht	7.482 kg