

ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit Wandplatte PoH

Artikelnummer	14.01.7256
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VE1901AEUT
EAN (Einzelstück)	4710469340581



4K bei 40 m

Der ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender überträgt 4K-Signale bis zu 40 m über ein einzelnes Cat-5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel. Er garantiert dem Anwender eine stabile DisplayPort-Signalübertragung mit Unterstützung von Deep Color und eingebetteten verlustfreien HD-Audioformaten. Während der hochwertigen Videoübertragung kann der Sender mit der ausgestatteten HDBaseT Anti-Jamming-Technologie Signalstörungen widerstehen und eine zuverlässige Signalverlängerung bieten.

Der VE1901AEUT lässt sich einfach in einer 1fach-Dose mit EU-Wandplatte montieren, wodurch sperrige Kabelaufbauten verborgen werden und die benötigten Informationen im Blickfeld liegen. Darüber hinaus erhält der VE1901AEUT mit der integrierten PoH-Funktion (Power over HDBaseT) die Stromversorgung von einem angeschlossenen PoH PSE (Power Source Equipment)-unterstützten Empfänger und vereinfacht so die komplexe Stromleitungsinstallation.

- Verlängert DP-Signale mit hervorragender Videoqualität über ein einzelnes Cat 5e/6/6a-Kabel oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
- 4K bis zu 40 m
- 1080p bis zu 70 m
- Eingebaute PoH-Funktion (Power over HDBaseT) — der VE1801AEUT wird über den HDBaseT-Ausgangsanschluss mit Strom versorgt
- HDMI (3D, Deep color, 4K); HDCP 2.2 konform
- Entwickelt für die Montage in einer 1fach-Dose mit EU-Wandplatte
- Unterstützt RS-232-Kanalübertragung

- Consumer Electronics Control (CEC) ermöglicht die Kommunikation von miteinander verbundenen HDMI-Geräten und die Reaktion auf eine einzige Fernbedienung
- HDBaseT Anti-Jamming — widersteht Signalstörungen bei der hochwertigen Videoübertragung mit HDBaseT-Technologie
- Unterstützt Breitbildformat

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	DisplayPort-Verlängerung
Farbe	grau
Lieferumfang	1x VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite Sender mit EU Wall Plate / PoH 1x5-poliger Steuerklemmenblock 1x Gummipolster Set (4 Teile) 1x Frontplatte 2x Flachkopfschrauben 4x PF-Schrauben 1x Netzadapter 1x Gebrauchsanweisung
Schnittstelle	DP
Max. Distanz	40 m
Max. Bandbreite	340 MHz
Eingänge Video	DisplayPort
Video-Bandbreite	bis zu 4K bis 40m
Höhe	5 cm
Breite	4.44 cm
Tiefe	6.86 cm
Gewicht	0.2 kg
Verpackungshöhe	170 mm
Verpackungsbreite	60 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	0.444 kg