


# ROLINE S/FTP-(PiMF-) Patchkabel Cat.6A, 10GBit/s, Component Level, LSOH, grijs, 20,0 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.2809
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.2809
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990153015

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



Kant en klare dubbel afgeschermd (PiMF) Twisted Pair Patchkabel met afgeschermd RJ-45 connectoren aan beide uiteinden. Buigbaar dank zij de aangespoten speciale tule met knikbescherming. Als rangeerkabel in patchkast of als apparaat aansluitkabel in LAN te gebruiken. 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568, 8 aders. Opbouw: 8 aders soepel. Per paar afgeschermd met Polyesterfolie met Alu-laag. Totaalafscherming d.m.v. koperen gevlochten mantel. Hoogwaardige vergulde contacten.

## 100 % Component level testing

- GHMT Certificaat No. z4267b-16-E

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	20 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA

Component-Level gecertificeerd	ja
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	grijs
Kabel LSOH	ja
Connector type RJ45	Standaard