

# ROLINE Armoire murale 12 UH 612x550x450 mm (à monter)

**Numéro d'article** 26.50.0150  
**Constructeur** ROLINE  
**Référence constructeur** 26.50.0150

**roline**  
Designed for Professionals



- Nouvelle armoire murale ROLINE avec porte en verre
- Pour l'installation de composants actifs et passifs
- Installation et entretien faciles grâce à la porte et aux parois pouvant être ôtées
- Paroi arrière avec embout de soulagement
- Socle et toit prédécoupés pour le passage des câbles
- Une paire de profils 19", réglable en profondeur
- Livraison en carton à assembler
  
- Accessoires en option: Etagères 19", 2 UH, 430 x 300 mm, max. 15 kg
- Remarque: photo non contractuelle

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Armoires 19"/-10"
Types de produits	Armoire murales
Couleur	gris
Comprend	Armoire, kit de mise à la terre, visserie M5
Armoire pour serveur	non
Unité de hauteur UH	12
Socle	non

Socle avec avec protection d'inclinaison	non
Dimensions (HxLxP) sans socle	612 x 550 x 450 mm
Profondeur utile en mm	350 mm
Type de protection IP	40
Face	Porte en verre
Plan de 19	avant
Toit	Passage de câbles possible
Toit soulevé	non
Sol	fermé
Ventilateur adaptable	non
Couleur (bâti)	gris
Couleur (enveloppe)	gris
Couleur (profile)	rouge
Particularités techniques	A monter