

## VARIOfit Tischwagen

Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 605 x 410  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell in  
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 202949



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Tischwagen

### für Euronorm-Behälter

Tischwagen





- Traglast 250 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 605 x 410 mm
- Etage(n) aus Holz
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	Euronorm	ja
Traglast	250 kg	Aufbauten	keine
Ladeflächenlänge	605 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	410 mm	klappbar	nein

Etagen Anzahl	2 Stück	Bereifung	TPE
Material Etage(n)	Holz	Radlager	Kugellager
Etagenausrichtung	gerade	Radanordnung	rechteckig
Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung	Farbe	enzianblau // RAL5010
Höhe	600 mm	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	18,45 kg

## Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße