

TOP-ANGEBOT

ab ---
208835



Trage- und Kommissionierkörbe

Mit engmaschigem Boden, auch für den Transport von Kleinteilen geeignet. Ineinander stapelbar.

- Aus Stahldraht, verzinkt-chromatiert
- Automatisch einrastende, umklappbare Tragebügel mit ergonomischen roten Kunststoff-Griffen

Inhalt Liter		16	20
Höhe mm (ohne Griff)		190	210
Breite x Tiefe	oben mm	440 x 265	480 x 280
	unten mm	350 x 205	375 x 205
		208835	208838
		---	---




Transportkörbe

Stabile Ausführung, im Leerzustand durch konische Form platzsparend ineinander stapelbar.

- Aus Stahldraht, verzinkt und blau passiviert oder kunststoffbeschichtet weiß
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm mit Vollgummi-Bereifung und Fadenschutz
- Verschließbarer Stahldraht-Deckel oder Kunststoff-Umlaufleiste als Stoßschutz als Zubehör

Inhalt Liter	250		
Höhe x Breite x Tiefe mm	745 x 815 x 615		
Maschenweite Seiten / Boden mm	38 x 100 / 34 x 50		
Traglast kg	250		
	verzinkt, blau passiviert weiß		
	373711	373733	
	---	---	
Direkt mitbestellen			
Deckel	208851	-	
	---	---	
Umlaufleiste	373744	373744	
	---	---	



Stapelkörbe

Leichte Ausführung, sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand. Wahlweise 4-seitig geschlossen oder mit stirnseitiger Eingrifföffnung 380 x 170 mm.

- Aus Stahldraht, verzinkt und blau passiviert oder kunststoffbeschichtet weiß

Ausführung	4-seitig geschlossen			mit Eingriff
Höhe mm	275	275	323	424
Breite x Tiefe mm	310 x 400	340 x 490	400 x 600	415 x 615
Maschenweite mm	30 x 30	30 x 30	30 x 30	50 x 50
Traglast / Auflast kg	20 / 100	20 / 100	20 / 100	20 / 100
verzinkt, blau passiviert	208842	208844	208846	208848
	---	---	---	---
weiß	208843	208845	208847	208849
	---	---	---	---