

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TC 140 G



- Temperaturbereich 2 °C bis 40 °C, regelbar in Schritten von 0,1 °C
- Niedriger Energieverbrauch
- Beleuchtetes LED-Display mit Ist-/Sollwertanzeige
- Optimiert für Bestimmungen von BSB bei 20 °C

Bestell-Nr.: 2438210

Vielseitig einsetzbar

Sowohl für die temperierte Lagerung von Proben als auch für die BSB-Bestimmung in der Abwasseranalytik sind unsere Thermostatschränke das Mittel der Wahl. Die eingebaute Temperatur-Regelbarkeit erfüllt dabei die EMC-Direktive IEC 61326 ("Elektrische Geräte zur Messung, Kontrolle und für den Laboreinsatz").

Kontinuierliche Temperierung

Die Thermostatschränke ermöglichen eine kontinuierliche Temperierung. Von 2 - 40 °C ist die Temperatur dabei in 0,1 °C-Schritten regelbar.

Innenliegende Stromanschlüsse

Der Einsatz externer Geräte ist dank mehrerer im Innenraum verbauter Steckdosen kein Problem

Energieeffizienz

Für niedrige Verbrauchswerte sorgen die hocheffizienten Komponenten sowie eine verstärkte Isolierung.

Variabel

Sie können wählen zwischen 4 Modellen mit Stahltür (135, 255 und 445 l Nutzinhalt) und 2 Modellen mit Glastür (140 bzw. 235 l Nutzinhalt)

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

TC 140 G

Perfekt geeignet für eine Anzahl unterschiedlicher Anwendungen in Industrie und Forschung. Die Temperatur der Thermostatschränke lässt sich in kleinsten Schritten individuell regeln - und über eine LED Anzeige haben Sie den Status Quo jederzeit im Griff. Verfügbar sind sechs Modelle mit unterschiedlichem Nutzinhalt und Glas- bzw. Stahltür.

Technische Daten

Bedienung	wassergeschützte Folienfront, 2 Taster mit taktile Rückmeldung
Display	Beleuchtetes LED-Display
Stromversorgung	220 - 240 V / 50 Hz
Nutzinhalt	140 l
Energieverbrauch	ca. 1,61 kWh/ 24h
Klimaklasse	SN, + 10 °C bis + 32 °C
Kühlmittel	R600a
Steckdosen	4
Temperaturbereich	+ 2 °C bis + 40 °C, in 0,1 °C-Schritten
Temperaturtoleranz	+/- 1 °C, spezifiziert für eine gerührte 500 ml Wasserprobe. Für BSB (T=20°C+/-0,5°C)
Innenbeleuchtung	LED-Lichtleiste
Platzangebot	3 Einschubgitterroste + 1 Bodenrost
Belastbarkeit Ablagefläche	45 kg

Unterbaufähig	Ja
weitere Ausstattung	Standardtür
Umgebungsbedingungen	optimale Umgebungstemperatur 25 °C Arbeitstemperatur 20 °C
Abmessungen innen	513 x 702 x 441 mm
Abmessungen ohne Arbeitsplatte	600 x 819 x 600 mm
Konformität	CE
Abmessungen	600 x 850 x 600 mm
Gewicht	48 kg

Zubehör

Titel	Bestell-Nr.
Temperatur-Regleinheit für TC 135 S, TC 140 G	2428201-2
Holzverpackung, für TC 135 S, TC 140 G (IPPC Standard - ISPM15)	425768
Einschub-Gitterrost für TC 135 S, TC 140 G	425791
Ersatzplatte für Thermoerschub	427542

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
Fax: +49 (0)231/94510-30
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@tintometer.com.br
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.com
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten
Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies