


KERN BID600K-1SM

KERN[®]

Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis - jetzt auch als hochauflösende Zweibereichswaage



Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	26 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	43 h
Akkuladezeit:	3 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	100V-240V AC 50/60Hz 0,400 Amax
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1060 x 1060 x 250 mm
Bruttogewicht:	94 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	67 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	1200 x 1500 x 108 mm
Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	268 x 115 x 80 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	1 kg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	600 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht

Linearisierung (in Punkten):	3
Linearität:	600 g
Reproduzierbarkeit:	200 g
Tarierbereich:	600 kg
Wägebereich [Max]:	600 kg
Wägeeinheiten:	g lb tJ HJ oz kg PCS
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	2,500 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

KERN BID600K-1SM



Bodenwaage mit Eichzulassung [M] und top Preis-Leistungs-Verhältnis - jetzt auch als hochauflösende Zweibereichswaage

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 1000 x 1000 x 108 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Kabellänge: 5 m

Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

Libelle: ja

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 1000 x 1000 mm

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

