

## RNP-T/LR 250W/S/230/E40

EAN	4008597107399
Hersteller-Art-Nr.	34410739
Lampenleistung in W	250.0 W
Farbtemperatur	2100 K
Farbwiedergabeindex in Ra	25
Länge	257 mm
Durchmesser	47 mm
Quecksilbergehalt zu Entsorgen	20.0 mg Ja
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch in kwh / 1.000 h	280,5
Lichtstromerhalt bei 2.000 h	0.98
Lichtstromerhalt bei 4.000 h	0.97
Lichtstromerhalt bei 6.000 h	0.96
Lichtstromerhalt bei 8.000 h	0.95
Lichtstromerhalt bei 12.000 h	0.94
Lichtstromerhalt bei 16.000 h	0.94
Lichtstromerhalt bei 20.000 h	0.94
Überlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 6.000 h	0.98
Überlebensfaktor bei 8.000 h	0.97
Überlebensfaktor bei 12.000 h	0.96
Überlebensfaktor bei 16.000 h	0.95
Überlebensfaktor bei 20.000 h	0.93

26.08.2013 13:26:15

© 2013, Radium Lampenwerk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [www.radium.de](http://www.radium.de).