

## Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 33345

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Noppen"

### Produktbild



### Produktbeschreibung

- gestricktes Spezial-Material
- geschäumte Nitril-PU-Beschichtung an Innenhand und Fingerkuppen
- Noppen aus Nitril für ausgezeichnete Griffigkeit
- sehr rutschfest und elastisch
- gutes Tastempfinden sowie Tragekomfort
- nahtlose Verarbeitung
- Schutz vor mittleren mechanischen Risiken

### Einsatzbereich

- für Lager, Montage und Verpackung

### Spezifikation

Verpackungsart	Karton
Farbe	Grau
Größe	8/M
Länge	24cm

### Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Feinstrick
------------	------------

## Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 33345

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Noppen"

### Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE CAT 2 EN 420 EN 388 - 4121
------------------------	----------------------------------------

### Produkteigenschaften

Eigenschaften	luftdurchlässig
Qualitätsstufe	4 von 8
Reißfestigkeit	2 von 8
Abriebfestigkeit	3 von 8
Material	Nitril / PU
Material	Nylon

### Verpackung

Art der Innenverpackung	PE
Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	12
Menge Außenkarton	120
Menge CCG 1-Palette	4.320
Menge Voll-Palette	6.048
LxBxH Außenkarton in cm	53,0 x 26,0 x 23,0
Volumen in m <sup>3</sup> Außenkarton	0.031694
Bruttogewicht Außenkarton in gr	5.370

### Weiterführende Informationen

Zolltarif-Nr.	6116102000
EAN-Innenverpackung	4015544333459

## Technisches Datenblatt

**HYGO STAR** | Artikel-Nr.: 33345

Arbeitshandschuhe "Ergo Flex Noppen"

EAN-Außenkarton	4015544933451
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.  
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.