






ABRIDOR POLE 100

Outdoor LED Stehleuchte IP55 anthrazit 3000/4000K

Die aus Aluminium bestehenden Leuchten der ABRIDOR Familie bieten Lösungen für den Bereich Wand- und Standleuchten. Durch die Schutzart IP55 sind die Leuchten für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Durch den außergewöhnlichen Leuchtkopf können die verbauten LED eine besonders breite Lichtverteilung erreichen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1002992
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	100-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	300 mA
Schutzklasse	
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 μs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	950/980 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50



Lichtquelle



Lebensdauer	30000 h
Breite	18 cm
Höhe	100 cm
Tiefe	18.7 cm
Nettogewicht	3.614 kg
Bruttogewicht	4.489 kg
BIG WHITE Seite	681