

Artikelnummer: 153654

Kurzbeschreibung: Schwerlastschrank, 4 Fachböden, 8 Schubladen, Tragkraft pro Fachboden 40 kg

Langbeschreibung: Schwerlastschrank, 4 Fachböden, 8 Schubladen, Tragkraft pro Fachboden 40 kg: Dieser Schwerlastschrank aus der Reihe NC-Programm ist besonders für die Aufbewahrung und Beförderung hochwertiger Teile bestimmt. Mit einer Tragkraft von bis zu 40 kg pro Fachboden eignet sich der Schwerlastschrank auch für die Aufbewahrung schwerer Gegenstände. Der Schwerlastschrank aus der Reihe NC-Programm ist ideal für den Einsatz in Werkstätten und für die Aufbewahrung schwerer und hochwertiger

Gegenstände. Ausgestattet mit insgesamt 3 geneigten Schrägböden und einem Fachboden über den Schubladen schafft der Schwerlastschrank eine gute Übersicht über die aufbewahrten Güter. Dabei ist jeder Fachboden mit bis zu 40 kg belastbar und im Raster von 25 mm verstellbar. Hinzu kommen 8 Schubladen mit einer Höhe von 100 mm und einer Tragfähigkeit von bis zu 50 kg für kleinere Gegenstände. Insgesamt kann der Korpus des Schwerlastschanks bis zu 800 kg tragen. Zu der weiteren Ausstattung gehört das Zylinderschloss mit 2-Punkt Türverriegelung an der Flügeltür. Diese Flügeltür ist mit einer Lochrasterplatte versehen. Die Lieferung des Schwerlastschanks erfolgt montiert. Weitere Details: Schwerlastschrank mit 4 Fachböden (davon 3 geneigt) und 8 Schubladen Zylinderschloss 2-Punkt Türverriegelung unten und oben Flügeltür mit Lochrasterplatte 3 geneigte Fachböden (Schrägböden) Traglast pro Fachboden: 40 kg Schrägböden im Raster von 25 mm verstellbar 8 Schubladen Höhe pro Schublade: 100 mm Traglast pro Schublade: 50 kg Korpusraglast: 800 kg Einsatzort: Werkstatt Anlieferung: montiert Material: Stahlblech pulverbeschichtet Farbe: Korpus lichtgrau (RAL 7035) und Tür lichtblau (RAL 5012) Maße: H 1950 x B 950 x T 600 mm Gewicht: ca. 214 kg

