

Artikelnummer: 400630

Kurzbeschreibung: Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Spezial, 2000 x 800 mm, Kunststoff
lichtgrau, rotorange

Langbeschreibung: Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Spezial, T 800 mm, Breite und
Tischplatte wählbar: Der Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Spezial ist 800 mm tief und in drei
Breiten lieferbar. Auch die Tischplatte des Manuflex
Ansatz Tisch UNIVERSAL Spezial kann aus drei
Ausführungen gewählt werden. Hohe Stabilität und
Langlebigkeit bietet Ihnen der Manuflex Ansatz Tisch
UNIVERSAL Spezial. Mit dem 800 mm tiefen
Ansatz Tisch erweitern Sie einen Einzel- oder
Reihenarbeitstisch. Insbesondere aufgrund seiner
sehr hohen Tragkraft ist der Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL Spezial bestens für hohe
mechanische Beanspruchungen in der Produktion oder der Montage geeignet.
Entsprechend Ihrer Anforderungen können Sie für diesen Ansatz Tisch auch die passende
Tischplatte wählen. Die je 22 mm dicken Platten stehen Ihnen in drei Varianten zur
Verfügung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie weiter unten. Der Manuflex
Ansatz Tisch UNIVERSAL Spezial hat eine sehr stabiles und robustes Stahlrahmengestell.
Dieses besteht aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen
Zagen. Hinzu kommen 6 mm Gummischuhe, die den Bodenbelag schonen. Sie erhalten
den Manuflex Ansatz Tisch UNIVERSAL Spezial in den Breiten 1500 mm, 1750 mm oder
2000 mm. Auch eine leitfähige Ausführung liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage. Weitere
Details: Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung
zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz Äu sserst stabil und langlebig
durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von
700 a'çâ,-â€œ 1000 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei
sitzenden oder stehenden Tätigkeiten Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43
mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zagen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung
des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet Standardtiefe: 800 mm
Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur
Auswahl Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen Die Tischplatte ist 22 mm
dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden Ausführung Tischplatte
Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-
Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die
glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne
höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand. Ausführung
Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten
Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug
pressverleimt Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche
ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte
ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne
höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit. Ausführung Tischplatte Multiplex: Die
geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-
Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck
kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte
ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische
Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der
Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materi



EAN/GTIN: 4045916153439