




Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2), BT 30/BT 40



Ausführung:

- Aufnahmen einsatzgehärtet HRC 60 ±2
- Zugfestigkeit im Kern mindestens 1200 N/mm²
- Steilkegel in Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3
- Form ADB: innere Kühlmittelzufuhr wahlweise durch die Mitte (Form AD) und über den Bund (Form B)

Steilkegel	d1	G	d5	d2	a	l1	l2	l3	l5	l6	e	d6
BT30	31,75	M12	12,5	46	2	48,4	22	16,3	7,0	24	-	-
BT40	44,45	M16	17,0	63	2	65,4	27	22,5	8,2	32	27	M4