


Bauer plateforme de travail

modèle A national, force 300 kg,
hauteur x largeur x profondeur 2090
x 1200 x 1050 mm, Du côté large
avec réception, en acier avec
laquage coloris RAL2000 orangé
jaune

Numéro d'article: 160095



Bauer Plateforme de travail




Côté large avec fourreaux de fourches

plateforme de travail

- modèle A national
- force 300 kg
- hauteur x largeur x profondeur 2090 x 1200 x 1050 mm
- plateforme largeur x profondeur 1200 x 800 mm
- Du côté large avec réception
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 600 mm
- Avec protection antiglissement
- avec porte-outils
- Non grutable
- en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune
- homologué pour 2 personnes
- certification TÜV Autriche

appareil de levage	appareil de levage	soubassement	fourreaux pour fourche
type de moyen de levage	élinguage	possibilité d'entrée	Du côté large
manutention de charge	accessoire pour gerbeurs	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
accessoire pour gerbeurs	plateforme de travail	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
Variante nationale	modèle A	distance entrée de fourche	600 mm
charge (max.)	300 kg	matériau	acier
hauteur	2090 mm	surface	laqué
largeur	1200 mm	couleur	orangé jaune // RAL2000
profondeur	1050 mm	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
équipement manutention de charge	porte-outils	équipement de sécurité engins de	protection antiglissement
grutable	Non grutable	homologation	homologué pour 2 personnes
pliable	non	certification	certification TÜV Autriche
largeur de plateforme	1200 mm	Poids	135 kg
Profondeur de plateforme	800 mm		

Cela s'adapte aussi ...

141351		mallette à outils, hauteur x largeur x profondeur 140 x 445 x 315 mm, porte-outils, séparateurs, en aluminium
532375		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 275 x 620 x 300 mm, équipement : 3 tiroirs, rangement amovible pour petites pièces, en plastique en noir
885688		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour