

Cemo réservoir à lubrifiants

hauteur x longueur x largeur 1460 x 1280 x 800 mm, capacité 1000 l, pour huile neuve et usagée, en polyéthylène haute pression

Numéro d'article: 206193



Cemo Réservoir à lubrifiants

Réservoir de stockage "multi"

réservoir à lubrifiants




- hauteur x longueur x largeur 1460 x 1280 x 800 mm
- capacité 1000 l
- pour huile neuve et usagée
- en polyéthylène haute pression
- avec indication de niveau et de fuite optique
- préhension Sur tous les côtés
- avec couvercle à vis
- poignées
- autorisation de transport conform. à ADR

Détails techniques

type de stockage de produits dan	réceptier de stockage	soubassement	palette plate en tôle d'acier
type de réceptier	réservoir à lubrifiants	possibilité de passage au-dessou	oui
norme européenne	non	possibilité d'entrée	Sur tous les côtés
capacité	1000 l	matériau	polyéthylène haute pression

hauteur	1460 mm	équipement bac	indication de niveau et de fuite optique
longueur	1280 mm	couvercle	oui
largeur	800 mm	type de couvercle	couvercle à vis
convient pour aliments	non	dispositif de support	poignées
considération comme matière dang	huile neuve et usagée	homologation	autorisation de transport conform. à ADR
gerbable	non	Poids	110 kg
emboîtable	non		

Accessoires

206195		Clé, pour réservoir à lubrifiants, en PFV (plastique renforcé de fibres de verre)
206197		tube d'aspiration, pour réservoir à lubrifiants avec capacité 1000 l
206198		Pompe, pour réservoir à lubrifiants