

## Bedrunka + Hirth établi

hauteur x largeur x profondeur 860 x 2000 x 750 mm, plateau de table en multiplis de hêtre, huilé, force 100 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 3 armoires, verrouillable avec serrure à cylindre



bedrunka+hirth  
Bühnen- und Bühnen-Technik

Numéro d'article: 225713



## Bedrunka + Hirth Établi

**indispensable au quotidien dans l'atelier**

établi




- hauteur x largeur x profondeur 860 x 2000 x 750 mm
- plateau de table en multiplis de hêtre, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 100 kg
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 3 tiroirs, 3 armoires
- à gauche 1 tiroir, 1 armoire
- au centre 1 tiroir, 1 armoire
- à droite 1 tiroir, 1 armoire
- hauteur des tiroirs 3x150 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs avec glissière à galets avec roulements à billes, extension 100 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage
- avec blocage d'extension
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre

- structure en acier
- 3 années de garantie




## Détails techniques




|                          |                       |                              |   |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|
| type de meuble           | table                 | largeur utile du tiroir      | 600 mm                                      |
| type de table            | établi                | profondeur utile du tiroir   | 600 mm                                      |
| Exécution du bâti        | 4 pieds               | capacité de charge de tiroir | 100 kg                                      |
| forme de châssis         | piètement 4 pieds     | extension tiroir             | 100 %                                       |
| hauteur                  | 860 mm                | glissière tiroir             | glissière à galets avec roulements à billes |
| largeur                  | 2000 mm               | blocage d'extension          | blocage d'extension                         |
| profondeur               | 750 mm                | poignée                      | poignée barre                               |
| épaisseur de panneau     | 40 mm                 | champ d'inscription          | bandes d'inscription                        |
| charge                   | 100 kg                | matériau de plaque           | multiplis de hêtre                          |
| hauteur réglable         | non                   | surface de plaque            | huilé                                       |
| conducteur d'électricité | non                   | couleur de la plaque         | hêtre                                       |
| équipement établi        | 3 tiroirs, 3 armoires | matériau de châssis          | acier                                       |
| soubassements à gauche   | 1 tiroir, 1 armoire   | système de fermeture         | serrure à cylindre                          |
| soubassements centraux   | 1 tiroir, 1 armoire   | roulant                      | non   |
| soubassements à droite   | 1 tiroir, 1 armoire   | garantie                     | 3 années                                    |
| nombre de tiroirs        | 3 pièce               | Poids                        | 190 kg                                      |
| nombre x hauteur tiroirs | 3x150 mm              |                              |   |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 504388 |  | kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 8 séparateurs longitudinaux + 2 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm, hauteur frontale 150 mm  |
| 504392 |  | kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 10 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 600 x 600 mm, hauteur frontale 150 mm |
| 504395 |  | tapis en caoutchouc strié pour tiroir, largeur x profondeur 600 x 600 mm  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc      |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9                  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir  |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm  |