

roule-fûts

force 300 kg, Ø plateau 615 mm,
capacité fût en acier 1 x 200 litres ou
fût en plastique 1 x 220 litres,
plateforme profilé, 2 roulettes
pivotantes et 2 roulettes fixes

Numéro d'article: 235758



roule-fûts

- force 300 kg
- Ø plateau 615 mm
- capacité fût en acier 1 x 200 litres ou fût en plastique 1 x 220 litres
- volume de rétention 5 l
- plateforme profilé
- avec tablier avec barre de poussée intégrée
- structure en polyéthylène
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 80 mm
- avec bandage polyamide



Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	roule-fûts	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

charge	300 kg	pneumatique	polyamide
diamètre de plateau	615 mm	Ø de roue	80 mm
capacité	fût en acier 1 x 200 litres ou fût en plastique 1 x 220 litres	hauteur	1025 mm
surface de plateforme	profilé	longueur	800 mm
volume de rétention	5 l	largeur	720 mm
équipement servante d'atelier	tablier avec barre de poussée intégrée	Poids	19 kg
matériau	polyéthylène		