

Cascao

Roulette pivotante avec trou de fixation



bandage polypropylène, diamètre 160 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 59 mm, jante en polypropylène, jante avec pare-fils, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243273

Roulette pivotante avec trou de fixation

- bandage polypropylène
- diamètre 160 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
pneumatique	polypropylène	frein	sans
Ø de roue	160 mm	pare-fils	oui
matériau de jante	polypropylène	longueur de moyeu	59 mm

roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	trou de fixation	Poids	1,42 kg