

Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 60 litres, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris argent, couche intérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone, puissance 640 W, équipé de avec régulateur de température analogique



Numéro d'article: 271865

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 60 litres
- couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris argent, couche intérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone
- hauteur x largeur x profondeur 460 x 1250 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 640 W
- température jusqu'à 160 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour capacité	60 l	puissance	640 W

pour fût	fût de 60 litres	température jusqu'à	160 °C
matériau couche extérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	alimentation	240 V
matériau couche intérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	argent	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	460 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
largeur	1250 mm	Poids	5 kg
profondeur	100 mm		