

Öler LOE-3/4-D-MIDI


Teilenummer: 162681

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

mit [Metallschutzkorb](#).

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baugröße | Midi |
| Baureihe | D |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Ölfüllmenge | 110 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Betriebsdruck | 0 ... 16 bar |
| Minimaldurchfluss für Öler-Funktion | 8 l/min |
| Normalnenndurchfluss | 6.300 l/min |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 630 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schale | PC |