


Lichtleiter SOOC-TB-P-M4-2-R15

Teilenummer: 552823

FESTO

passend für Lichtleitergeräte SOE4.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,2 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Präzision
Reichweite	120 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	15 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung