

Feuille de données du produit



Article N°: 6815 Transpalette à ciseaux

Equipements de manutention



Châssis et fourches en tôle d'acier, revêtement époxy jaune. Pompe hydraulique manuelle, sans entretien. Poignée habillée de caoutchouc pour : lever - rouler - descendre. Rotation 20 x 100°. Roues directrices en polyuréthane Ø 200 x 50 mm, galets sur ciseaux Ø = 80 mm.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	1000
Longueur totale (mm)	1540
Largeur totale (mm)	540
Hauteur de levée (mm)	85 - 800
Longueur fourches (mm)	1165
Largeur fourches (mm)	160
Largeur de portée (mm)	540
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	180 x 50
Boggies exécution	Polyurethan
Boggies diamètre x largeur (mm)	80 x 50
Poids (kg)	110
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976068152