



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2523 Dubbele kopwandwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. 2 Kopwanden van houten plaat, toplaag beukendecor, wanden 500 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	270
Totale lengte (mm)	1380
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	990
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	Holz
Gewicht (kg)	49
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976025230