



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 3742 Lichte tafelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 1 Etage met 12 mm hoge rand en 1 etagebak met 45 mm hoge rand. Van houten plaat, toplaag beukendecor. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. Legbord inwendige afm.: 965 x 555 x 45 mm



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	300
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Etagehoogten (mm)</b>	200, 820
<b>Totale lengte (mm)</b>	1135
<b>Totale breedte (mm)</b>	611
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1040
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	34
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976037424