



# Product data sheet

Art nr.: 6815 Schaarhefpallettruck

**Transportmiddelen**



Robuust frame in schaalconstructie, gepoedercoat geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, gepoedercoat zwart. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°. Stuurwielen  $\text{\O} \times \text{B} = 200 \times 50$  mm. vorkrollen  $\text{\O} = 80$  mm. Vanaf een pomphoogte van ca. 290 mm is de schaarhefpallettruck niet meer verruikbaar. Wielen: geringer rolweerstand, elastische loop. Goed op effen en oneffen vloeren en rijdt goed over groeven en dremels. Gering rijgeluid.

## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	1000
<b>Totale lengte (mm)</b>	1540
<b>Totale breedte (mm)</b>	540
<b>Hefhoogte (mm)</b>	85 - 800
<b>Vorklengte (mm)</b>	1165
<b>Vorkbreedte (mm)</b>	160
<b>Totale vorkbreedte (mm)</b>	540
<b>Wielen</b>	Polyurethaan
<b>Wielmaat (mm)</b>	180 x 50
<b>Material vorkrollen</b>	Polyurethaan
<b>Vorkrollen diameter x breedte (mm)</b>	80 x 50
<b>Gewicht (kg)</b>	110
<b>Land van herkomst</b>	China
<b>Garantie (jaren)</b>	2
<b>Douanenummer</b>	84279000
<b>GTIN</b>	4017976068152