

**Artikelnummer:** 126386

**Kurzbeschreibung:** Schutzhelm Uvex pheos B-WR, EN 397, Schirm & Belüftung, Größen 52-61, gelb

**Langbeschreibung:** Schutzhelm Uvex pheos B-WR, EN 397, bis -30 -GradC, Schirm & Belüftung, Größen 52-61, gelb o. weiß: Der Schutzhelm Uvex pheos B-WR von Uvex ist ein leichter, stabiler Kopfschutz mit langem Schirm. Durch die einfache Erweiterung um Visier, Gehörschutz, Schutzbrille oder Lampe ist er universell einsetzbar. Dieser Schutzhelm kombiniert maximalen Tragekomfort mit optimaler Sicherheit. Eine Ventilationsöffnung im Stirnbereich und zwei weitere Öffnungen im Bereich des Hinterkopfes garantieren eine gute Belüftung des Helms. Mit dem Drehradsystem lässt sich die Weite des Schutzhelms stufenlos regulieren. Die Sechsband-Textilaufhängung sorgt für einen sicheren und zugleich bequemen Sitz. Die Helmschale aus Polyethylen ist ausgesprochen formbeständig und hält auch seitlichen Belastungen stand. An der Stirnseite des Schutzhelms pheos B-WR von Uvex befindet sich ein Slot für eine Stirnlampe. Die seitlich angebrachten Euroslot-Aufnahmen ermöglichen die problemlose Nutzung von Gehörschutzkapseln und einem Uvex pheos Visiersystem. Der Helm erfüllt die Anforderungen der Norm EN 397. Zusätzlich ist er beständig gegen niedrige Temperaturen bis -30 -GradC und gegen Metallspritzer (MM = Molten Metal). Damit ist dieser Schutzhelm sowohl im Hoch-, Tief- und Straßenausbau als auch in der Industrie sehr vielseitig einsetzbar. Er ist bei uns in den Größen 52 bis 61 sowie den Farben Gelb oder Weiß erhältlich. Weitere Details: Zertifiziert nach EN 397 Einsatzgebiete: Bau und Industrie Beständig gegen Temperaturen bis -30 -GradC und gegen Metallspritzer (MM) Mit langem Schirm Integrierte Slots für Stirnlampen, Gehörschutz und Visier Drei Belüftungsöffnungen Sechsband-Textilaufhängung Weite stufenlos verstellbar Material: Polyethylen Verfügbare Größen: 52a-61 Erhältlich wahlweise in Gelb oder Weiß



**EAN/GTIN:** 4031101510262