



Brother P-touch E500VP (Art.nr.: PTE500VPG1)	
Allgemein	
TZe-Schriftbänder	3,5/6/9/12/18/24 mm
HSe-Schrumpfschläuche	5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm
Druckauflösung	180 dpi
Max. Druckhöhe	18 mm
Max. Druckgeschwindigkeit	20 mm/Sekunde
	30 mm/Sekunde - mit Netzadapter
Schneideeinheit	Automatisch
Schnittoptionen	Kein Schnitt, Großer Rand, Kleiner Rand, Kettendruck, Spezialband
Tastatur	QWERTZ
Anzahl Tasten	70
Display	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet
Funktionen	
Arbeitsspeicher	1.500 Zeichen
Speicherplätze	99
Spezielle Etiketten-Typen	Kabel, Fähnchen, Anschlüsse, Verteiler, Klemmblock
Zeichen/Symbole	591/384
Schriftarten	14
Schriftgrößen	Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkte
Schriftstile	10
Schriftbreiten	5
Barcodes	9 (weitere über PC-Software)
Rahmen	7
Druckvorschau	Ja (Text, Etikettenlänge und Layout)
Mehrfachausdruck	1-99
Nummerierungsfunktion	1-50 (einfach, gleichzeitig, erweitert)
Umlaufdruck	Ja (einfach, wiederholt)
Vertikaldruck	Ja
Unterstreichen/Ausstreichen	Ja
Mehrzeiliger Ausdruck	max. 7 Zeilen (bei 24 mm Band)
Blockfunktion	max. 99 Blöcke
Horizontale Textausrichtung	Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
Einstellbare Etikettenlänge	25-999 mm
PC-Software	
Schnittstelle	USB
Betriebssystem	Windows, Mac
Assistent zur Kabelbeschriftung	Ja
Erkennung Bandkassette	Ja (Druck-/Bandfarbe, Bandbreite)
Datenbankverknüpfung	Ja
Add-In-Funktion	Microsoft Word, Excel, Outlook
Sonstiges	
Sprachen	20
Stromversorgung	6x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) - nicht enthalten
	Netzadapter AD-E001
	Li-Ion Akku BA-E001
Automatische Stromabschaltung	Ja
Gewicht	920 g
Abmessungen (B x T x H)	126 x 250 x 94 mm
Lieferumfang:	PT-E500, extra-stark klebendes TZe-Schriftband (24 mm x 8 m, schwarz auf gelb), Lithium-Ionen Akku, Netzadapter, Hartschalenkoffer, USB-Kabel, CD-ROM, Trageschleife