

MUNK staande trap

trap beide zijden, 2 x 3 treden met R13-laag (incl. bordes), van aluminium

Artikelnummer: 142705



MUNK Veiligheidsladder

Aan beide zijden te bestijgen

staande trap

- trap beide zijden
- 2 x 3 treden met R13-laag (incl. bordes)
- Voor een werkhoogte tot ca. 2,2 m
- diepte trede 80 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip nivello®-ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- Opgesteld hoogte 670 mm
- gewicht 6,8 kg

Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting	ladder spreidbeveiliging
gebruik	beide zijden	veiligheidsbeugel	ja
werkhoogte	2,2 m	spreidbeveiliging	ja
treden aantal	2 x 3	ladder uitvoering	eendelig
type trede/sport	treden met R13-laag	opbergbak	nee

diepte trede	80 mm	ladder voor op de trap	nee
hoogte	670 mm	onderbouw	antislip nivello®- ladderschoenen
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	6,8 kg
verrijdbaar	nee		