

## Schake greppelbrug

lengte x breedte 3200 x 1000 mm,  
draagvermogen 150 kg/m<sup>2</sup>, trede  
van zuiver hout met antisliplaag,  
weerbestendig geïmpregneerd

Artikelnummer: 150128



## Schake Greppelbrug met buisstalen leuning

greppelbrug

- geschikt voor buiten
- lengte x breedte 3200 x 1000 mm
- draagvermogen 150 kg/m<sup>2</sup>
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- trede van zuiver hout met antisliplaag, weerbestendig geïmpregneerd
- uitgerust met oprijplaat en uitneembare zijleuningen
- Voldoet aan de voorschriften van ZTV-SA






### Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	oppervlak onderstel	verzinkt
	afzetsysteem	materiaal voetplaat	zuiver hout
plaats van toepassing	buiten	oppervlak trede	antislip, geïmpregneerd
	lengte	greppelbrug uitrusting	oprijplaat, uitneembare zijleuningen
	3200 mm		

breedte	1000 mm	norm	voorschriften uit ZTV-SA
draagvermogen	150 kg/m <sup>2</sup>	gewicht	92,28 kg
materiaal onderstel	staal		

## Dit past ook bij ...

369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit