

kraagarmstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1030 x 450 mm, 1 staanders, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, 4 opslagniveaus, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 157831

kraagarmstelling

Aanbouwveld

kraagarmstelling

- aanbouwveld
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1030 x 450 mm
- 1 staanders
- draagvermogen per staander 150 kg
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- 4 opslagniveaus
- met afrolbeveiliging
- draagvermogen per arm 50 kg
- even lange armen, recht uitgericht
- per 150 mm verstelbaar
- nuttige diepte 400 mm
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- draagarmen met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	150 mm
stellingtype	kraagarmstelling	vorm stelling	recht
stellingsysteem	schroefsysteem	standaard	1 stuks
stellingveld	aanbouwweld	kraagarm per standaard	3 stuks
gebruik	eenzijdig	draagvermogen per arm	50 kg
hoogte	1950 mm	materiaal	staal
breedte	1030 mm	oppervlak standaard	kunststof coating
nuttige diepte	400 mm	oppervlak kraagarm	kunststof coating
diepte	450 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
opslagniveaus	4 stuks	kleur kraagarm	gentiaanblauw // RAL5010
draagvermogen per staander	150 kg	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
uitvoering kraagarm	recht	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
draagarm lengte	even lange armen	gewicht	16,5 kg
draagarm uitrusting	afrolbeveiliging		