

## Rollcart cash-and-carrywagens

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1000 x 510 mm,  
platform van hout, opbouw 4 haken,  
meerdere wagens plaatsbesparend  
in elkaar schuifbaar, constructie van  
staal (gelast) met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, met TPE-banden



Artikelnummer: 158026

## Rollcart cash-and-carry rongenwagen

### plaatsbesparend in elkaar schuifbaar

cash-and-carrywagens

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 510 mm
- laadhoogte 300 mm
- platform van hout
- opbouw 4 haken
- meerdere wagens plaatsbesparend in elkaar schuifbaar
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 1080 x 1090 x 710 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	cash-and-carrywagens	euronorm	nee
draagvermogen	400 kg	in-/uitklapbaar	nee

laadhoogte	300 mm	borgrand	nee
lengte laadvlak	1000 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte laadvlak	510 mm	banden	TPE
materiaal platform	hout	wiel-ø	200 mm
constructies	4 haken	hoogte	1080 mm
hoogte constructies	600-800 mm	lengte	1090 mm
nestbaar	ja	breedte	710 mm
materiaal onderstel	staal	gewicht	33 kg
oppervlak onderstel	m. poedercoating		

## Gerelateerde Producten

158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar