

Rollcart chariot-armoire

force 600 kg, plateau longueur x largeur 980 x 700 mm, plateforme en bois, 4 parois (grillagées), châssis en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158236



Rollcart Chariot-armoire avec parois grillagées

chariot-armoire

- force 600 kg
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 1150 x 750 mm
- plateau longueur x largeur 980 x 700 mm
- plateforme en bois
- 4 parois (grillagées)
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire



- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	type de porte	sans porte
type de chariot	chariot-armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau	acier	pneumatique	TPE
charge	600 kg	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
longueur de plateau	980 mm	Diamètre de roue	200 mm
largeur de plateau	700 mm	roulement	roulement rainuré à billes
hauteur	1800 mm	conducteur d'électricité	non
longueur	1150 mm	disposition des roues	rectangulaire
largeur	750 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	bois	norme	EN 1757-3 (frein)
type de cloison	parois grillagées		1 pièce
rehausses	4 parois (grillagées)	Poids	81 kg

Accessoires

157957		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158240		tablette pour chariot grillagé, longueur x largeur 965 x 695 mm, avec support, en bois avec finition hêtre
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158408		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal