


## Lutz elektrovatpomp

voor dunne zuren met een maximale viscositeit van 500 mPas, maximale pompcapaciteit 87 liter per minuut, dompeldiepte 1200 mm

Artikelnummer: 200993




IP24



## Lutz Elektrische vat- en containerpomp

elektrovatpomp

- voor dunne zuren met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 87 liter per minuut
- transporthoogte 19 m
- dompeldiepte 1200 mm
- motor met 500 W
- pomp van polypropyleen



- met GS-vignet

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	transporthoogte/zuighoogte	19 m
vaten-/containerhandling	pomp	dompeldiepte	1200 mm
pomptype	elektrovatpomp	set	nee
medium	dunne zuren	materiaal pomp	polypropyleen
max. viscositeit	500 mPas	motorvermogen	500 W
opslagbak	vat, container	certificering	GS
bediening	elektrisch	gewicht	4,3 kg
max. pompcapaciteit l/min	87 l/min		

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm