

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1870 mm, inhoud 2,1 m³, draagvermogen 1500 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag in met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 202004



Bauer Kiepbak met afrolautomaat

kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1870 mm
- inhoud 2,1 m³
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 285 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteviging rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

in met corrosiebeschermende zinklaag

- onderbouw vorksloten

Technische details

baktype	kiepbak	onderbouw	vorksloten
inhoud	2,1 m ³	hoogte vorksloten	80 mm
hoogte	1095 mm	breedte vorksloten	200 mm
lengte	1720 mm	afstand vorkkokers	600 mm
breedte	1870 mm	inrijdbreedte	600 mm
draagvermogen	1500 kg	kraan	nee
materiaal	staal	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
materiaal verwerking	gelast	stapelbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	nestbaar	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
kantelfunctie	handmatig	oppervlak	verzinkt
uitvoering met kantelfunctie	afrolautomaat	kleur	verzinkt
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt	kleur uitvoering	verzinkt
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	plafond	nee
onderrijdbaar	ja	gewicht	285 kg

Gerelateerde Producten

518144



wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs