

Raja chariots à quadruple paroi



plateau longueur x largeur 1300 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 4 parois (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 221339

Raja Chariot à quadruple paroi pour le transport de charges lourdes

chariots à quadruple paroi

- plateau longueur x largeur 1300 x 680 mm
- plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc
- rehausse 4 parois (tube d'acier)
- structure en acier/bois
- hauteur x longueur x largeur 1000 x 1300 x 680 mm
- 4 roulettes pivotantes
- avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariots à quadruple paroi	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	1300 mm	pneumatique	caoutchouc plein
largeur de plateau	680 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	hauteur	1000 mm
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	longueur	1300 mm
rehausse	4 parois (tube d'acier)	largeur	680 mm
emboîtable	non	Poids	39,48 kg

