

## PROCITY industriespiegel

hoogte x breedte 450 x 600 mm,  
spiegel van RVS, zonder frame,  
temperatuurbestendig tot +400°C

Artikelnummer: 227755



### PROCITY Industriële spiegel

voor industriële installaties met een hoge warmteproductie




industriespiegel

- Geschikt voor industriële installaties met hoge hitteontwikkeling
- hoogte x breedte 450 x 600 mm
- spiegel van RVS, zonder frame
- temperatuurbestendig tot +400°C
- voor montage tegen wand of paal
- uitgerust met houder

#### Technische details

|                          |   |                          |                   |
|--------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| afbakening en verkeer    | veiligheidsuitrusting                               | breedte                  | 600 mm            |
| veiligheidsuitrusting    | spiegel   | temperatuurbestendigheid | tot +400°C        |
| spiegeltype              | industriespiegel                                    | spiegel uitrusting       | houder            |
| geschikt voor (branches) | industriële installaties met hoge hitteontwikkeling | spiegel uitvoering       | zonder frame      |
| materiaal spiegel        | RVS   | bevestigingstype         | wand-/paalmontage |
| hoogte                   | 450 mm  | gewicht                  | 17 kg             |

Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 224520 |  | verbindingshouder voor verkeersspiegel, lengte 1300 mm, van staal, vuurverzinkt                               |
| 224521 |  | buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt                            |
| 224522 |  | buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen |