

Moravia verkeersspiegel DURABEL Ice Free ECO

diameter 800 mm, maximale zichtbreedte 10 m, spiegel van RVS (thermoactief), beslaat en bevriest niet, frame van kunststof in rood/wit, reflecterend

Artikelnummer: 230015



MORAVIA
kompetent und fair

5 YEARS
WARRANTY

verkeersspiegel

- geschikt voor binnen en buiten
- diameter 800 mm
- maximale zichtbreedte 10 m
- spiegel van RVS (thermoactief), beslaat en bevriest niet
- frame van kunststof in rood/wit, reflecterend
- uitgerust met bevestigingsklem
- 5 jaar garantie

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	kleur lijst	rood/wit
veiligheidsuitrusting	spiegel	diameter	800 mm
spiegeltype	verkeersspiegel	max. afstand	10 m
plaats van toepassing	binnen en buiten	spiegel uitrusting	bevestigingsklem
materiaal spiegel	RVS (thermoactief)	spiegel uitvoering	beslaat en bevriest niet
materiaal frame	kunststof	garantie	5 jaar
type oppervlakte	reflecterend	gewicht	12 kg

Dit past ook bij ...

218567




veiligheidsladder, trap eenzijdig, 3 extra diepe geribbelde treden (incl. bordes), standhoogte 0,62 m, balklengte 1,39 m, van aluminium, platform van staal

221283



werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat

225687



parkeerplaatsbord, "Hier geldt de StVO", van aluminium, hoogte x breedte 300 x 400 mm