

RAU

werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1250 x 900 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 1250 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen, uitrusting: 1 lade, 1 kast, Met vleugel deur, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 230699



werkbank




- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1250 x 900 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen
- uitrusting: 1 lade, 1 kast
- laden hoogte 1x180 mm
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 100 kg



- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- Met vleugeldeur
- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	afsluitbaar	ja
type tafel	werkbank	greep	doorlopende greeplijst
uitvoering frame	4-voetonderstel met 2 voetparen	beletteringsveld	ja
hoogte	840-1040 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
breedte	1250 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
diepte	900 mm	kleur plaat	beuken
dikte plaat	40 mm	materiaal onderstel	staal
diepte plaat	900 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	1250 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak front	m. poedercoating
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	1 lade, 1 kast	materiaal verwerking	gelast
laden aantal x hoogte	1x180 mm	sluitsysteem	stiftcilinderslot
nuttige breedte lade	490 mm	type deur	vleugeldeur
nuttige diepte lade	560 mm	verrijdbaar	nee
nuttige hoogte lade (gedetaillee)	fronthoogte - 15 mm	levering	voorgemonteerd
draagvermogen lade	100 kg	garantie	5 jaar
uittrekbare lade	90 %	gewicht	76 kg
uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie		

Gerelateerde Producten

230961		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken
230967		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak
230975		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder

230982		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn
230990		opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1250 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart