


bott **armoire à tiroirs** verso

hauteur x largeur x profondeur 1000
x 800 x 550 mm, 3 tiroir(s), avec
extension totale, 1 niveaux avec
tablette en acier

Numéro d'article: 232070



armoire à tiroirs






- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 800 x 550 mm
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm
- structure en acier, soudé
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- avec extension totale
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- 1 niveaux avec tablette en acier








Détails techniques





type de meuble	armoire	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type d'armoire	armoire à tiroirs	type tablette/niveau	tablette en acier
matériau	acier	extension tiroir	100 %
matériau de finition	soudé	couleur du corps	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
largeur	800 mm	surface de corps	
profondeur	550 mm	surface de face avant	
nombre de portes	1 pièce	blocage d'extension	
angle d'ouverture de porte	180 °	Type d'extension	extension totale
nombre de tiroirs	3 pièce	surface de tablette	galvanisé
nombre x hauteur tiroirs	1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm	cloison de séparation médiane	non
capacité de charge de tiroir	75 kg	Poids	61,333 kg

Accessoires

232994		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, conviennent pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232995		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, conviennent pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232996		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, conviennent pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232997		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, conviennent pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232998		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, conviennent pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232999		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, conviennent pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233015		couche de mousse, longueur x largeur 800 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233034		Rebord antichute, pour armoire à tiroirs, largeur x profondeur 800 x 550 mm, en noir
233062		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

233067		tirage interne, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233071		tirage interne, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
233441		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 800 x 550 mm, en multiplis de hêtre avec finition marron
233442		Plateau supérieur pour armoire à tiroirs, pour armoire largeur x profondeur 800 x 550 mm, en aggloméré avec revêtement en linoléum avec finition gris
233448		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 24 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes